



Комплексная линия для розлива спиртовых растворов. Серия Мастер.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru

www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



Комплексная линия "Мастер" для розлива спиртовых растворов



Применение

Моноблок розливочно-укупорочный Мастер мод. МЗ-400ЕД предназначен для дозированной подачи продукта во флаконы объемом 30, 50 и 100 мл, ориентирования колпачков (2 типоразмера), укупорки флаконов (2 укупорочные головки) и наклеивания этикеток на флаконы.

Моноблок может применяться в фармацевтическом, пищевом и химическом производстве, отвечает всем необходимым требованиям GMP. Для его изготовления применены материалы: нержавеющая сталь: AISI304, AISI316L, капролон белый медицинский, трубки силиконовые медицинские.

Основные элементы

- модуль розлива и укупорки флаконов;
- стол подачи ТДМ-600 (привод выполнен на базе двигателя VL2 632-4);
- транспортер (привод которого выполнен на базе двигателя 63М/4)
 - аппликатор самоклеящихся этикеток;
- обкатчик (привод выполнен на базе двигателя VL2 632-4);
- стол выдачи ТДМ-600 (привод выполнен на базе двигателя VL2 632-4)

Принцип работы

В начале работы моноблок подключается к системам подачи электроэнергии и воздуха. На стол подачи устанавливаются флаконы, в ориентатор засыпаются крышки, насос подключается к расходной емкости с жидкостью. На пульте управления нажимается кнопка «Пуск» и флаконы начинают двигаться по транспортёру модуля розлива и укупорки флаконов, затем делительный диск перемещает флаконы под сопла и происходит розлив продукта (при отсутствии флаконов датчики отключают перистальтические насосы). Затем накладывается крышка и происходит укупорка наполненного флакона, после чего он поступает на транспортёр. При движении по транспортеру производится наклейка этикетки с помощью аппликатора самоклеющихся этикеток и обкатчика. Затем готовая тара поступает на стол выдачи.

При некорректной работе или настройке отдельных узлов моноблока производится наладка через меню пульта управления, который входит в состав модуля розлива и укупорки флаконов.

Управление, настройка моноблока производится при помощи пульта управления модуля розлива и укупорки флаконов. Пульт управления состоит из элементов:

- сенсорный экран
- общий «стоп»
- ручка регулировки производительности моноблока

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Тип крышек: ?

- алюминиевые винтовые
- пластмассовые винтовые

Вес: ?

800 кг

Количество дозирующих сопел: ?

2 шт

Направление подачи этикетки: ?

слева направо

Габариты, мм (Д x Ш x В): 	4210 x 1250 x 1670
Производительность: 	2000 шт/ч
Тип дозатора: 	Механические дозаторы
Тип наклеиваемой этикетки: 	до 1
Тип продукта: 	• Лекарственный препарат • Вода и негазированные напитки • сок • агрессивная жидкость
Количество укупорочных головок: 	до 1 шт
Максимальный диаметр рулона этикеток: 	300 мм
Тип тары: 	• Стеклянная тара • Пластиковая тара
Отрасль: 	• фармацевтика • пищевое производство • химия
Продолжительность переналадки: 	до 45 мин

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: apa@nt-rt.ru www.aurora-pack.nt-rt.ru

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

