



## Универсальный полуавтомат закаточный. Серия МЗ-400ЕЗК.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [apa@nt-rt.ru](mailto:apa@nt-rt.ru) [www.aurora-pack.nt-rt.ru](http://www.aurora-pack.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69



# Универсальный полуавтомат закаточный МЗ-400ЕЗК



## Применение

Универсальный полуавтомат укупорочный мод. МЗ-400ЕЗ используется на фармацевтических, пищеперерабатывающих, химических и парфюмерных предприятиях. Полуавтомат изготовлен на базе собственных разработок специалистов предприятия, защищенных патентом Российской Федерации, и отвечает всем нормативным требованиям, предъявляемым к медицинской и пищевой технике (см вкладку ["Документация"](#)).

## Универсальность

Широкая универсальность укупорочного полуавтомата мод. МЗ-400ЕЗ обусловлена оригинальной конструкцией механизма укупорки, наличием сменных втулок под разнообразные виды бутылок, флаконов и колпачков и простым механизмом переналадки. Стандартная поставка включает в себя втулку для одного типа флаконов по вашему выбору, при количестве типов флаконов более одного производится дополнительная оплата.

## Удобство

Машина имеет две дублирующие кнопки "ПУСК", одну на общей панели управления, другую - рядом с постом укупорки, что уменьшает посторонние движения оператора. Также, машина может комплектоваться ножной педалью, что повышает производительность и снижает нагрузку оператора.

## Принцип работы

Полуавтомат укупорочный удобен в работе, обеспечивает укупорку гладкими и винтовыми колпачками, экономичен, безопасен для оператора, все узлы и детали выполнены из нержавеющей стали, капролона или имеют декоративное антикоррозионное покрытие. Оператору достаточно установить флакон с колпачком в подстанчик, нажать пусковую кнопку и дождаться окончания процесса укупорки флакона. Далее укупоренный флакон меняется на флакон, подготовленный к укупорке, затем последовательность действий повторяется.

## Варианты исполнения укупора

Мы имеем положительный опыт в изготовлении и наладки укупора на все типы крышек представленных на российском рынке. От гладкой завальцовки алюминиевых крышек на медицинских флаконах, до накатки резьбы на бутылках с газированной водой. От цанговой обжимки специфических крышек парфюмерных баллонов, до закрутки пластмассовых крышек с заданным моментом.

Для каждого типа укупорки применяется своя отдельная укупорочная головка. Вы можете легко перенастраиваться на разные типы крышек в пределах одного типа укупорки (например завальцовка 20 и 450 мл флаконов).

Переналадка на другой тип ведет к замене укупорочной головки. Таким образом, одной головкой технически невозможно обжимкой парфюмерные баллоны и закруткой пластмассовой крышки на ПЭТ бутылке.

Укупор способен работать с тарой различной формы сечения. От классической круглой, до сечения "фляжкой". От прямоугольной, до овальной формы сечения.

Таким образом, внешний вид оборудования может несколько отличаться от представленного на изображениях слева. Все зависит от варианта бутылки/крышки, на которые изготавливается оборудование.

# Безопасность

В отличие от аналогичных изделий руки оператора не находятся в зоне укупорки, машина имеет защитное ограждение укупорочной головки, что предотвращает несчастные случаи.

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.

Тип: ?	полуавтомат
Вес: ?	65 кг
Тип крышек: ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• алюминиевые гладкие</li><li>• алюминиевые винтовые</li><li>• пластмассовые винтовые</li></ul>
Мощность: ?	до 0,37 кВт
Габариты, мм (Д x Ш x В): ?	490 x 170 x 880
Производительность: ?	1000 шт/ч
Напряжение: ?	220
Высота тары: ?	40 - 450 мм
Диаметр корпуса тары: ?	9 - 90 мм
Диаметры крышек: ?	8 - 50 мм
Количество укупорочных головок: ?	от 1 шт
Тип тары: ?	<ul style="list-style-type: none"><li>• Стекло<span>я</span>нная тара</li><li>• Пластиковая тара</li></ul>
Наружный диаметр горла тары: ?	7 - 49 мм
Отрасль: ?	пищевое производство
Прод олжительность переналад ки: ?	10 мин

В связи с постоянной модернизацией конструкции возможны незначительные изменения внешнего вида и характеристик оборудования.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: [apa@nt-rt.ru](mailto:apa@nt-rt.ru) [www.aurora-pack.nt-rt.ru](http://www.aurora-pack.nt-rt.ru)

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (7273)495-231

Киргизия (996)312-96-26-47

Таджикистан (992)427-82-92-69

